

W związku z planowanym zakupem **zestawu MR HEI-STANDARD** dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uprzejmie proszę o przygotowanie oferty cenowej.

Oferty proszę składać do dnia 6 marca 2013, do godz. 10:00.

Sprawę prowadzi Jowita Zielosko, nr tel.: 32/359-12-82.

Oferty proszę przysyłać na adres mailowy: jowita.zielosko@us.edu.pl

lub w formie papierowej na adres Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Dział Logistyki pok. 420,

Nr Sprawy: 1000047078

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	<p>Zestaw MR Hei-Standard:</p> <p>Mieszadło magnet. z grzaniem, 1-stanowisk.</p> <p><u>Specyfikacja:</u> Maks. prędk.: 1400 obr./min Moc grzewcza: 800 W Temp. płyty grzejnej: 20 do 300°C Maks. temp. medium: 250°C Dokładność temp. ± 1°C Dokładność ustawienia temp. (z EKT Hei-Con): ± 1°C / ± 0,2°C (MR Hei-End) Maks. obj. mieszanej cieczy (H2O): 20 L Wymiary (szer. x gł. x wys.): 173 x 277 x 94 mm Ciężar: 2.6 kg / 2.9kg (MR Hei-Standard) Klasa bezpieczeństwa (DIN 60529): Śred. płyty grzejnej: IP 32 145 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prędkość regulowana w zakresie od 30 do 1400 obr./min z dokładnością ±1% zapewniająca delikatne mieszanie - Systemy bezpieczeństwa zapobiegają przegrzaniu płyty poprzez natychmiastowe odłączenie zasilania - Silne pole magnetyczne pozwala na mieszanie roztworów o wysokiej lepkości lub dużych obj. cieczy (np. do 20 L wody) - Moc 800 W pozwala na osiągnięcie maks. temp 300°C w znacznie skróconym czasie <p>MR Hei-Standard - Do standardowych aplikacji, bez wyświetlacza.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obwód bezpieczeństwa wyłączy grzanie automatycznie gdy temperatura płyty przekroczy ustaloną temperaturę o 25°C - Możliwość dołączenia opcjonalnego termometru kontaktowego EKT Hei-Con, zapewniającego precyzyjną kontrolę temperatury, dodatkową ochronę przed przegrzaniem oraz zwiększenie powtarzalności wyników - Niezależny przycisk włączający grzanie zapobiega przypadkowemu włączeniu tej funkcji; przycisk jest podświetlony w czasie gdy funkcja jest aktywna - Duże, analogowe pokrętki pozwalają wygodnie regulować prędkość w zakresie 100 do 1400 obr./min z dokładnością ±2% i temperaturę w zakresie do 300°C 	2	szt.		

Faktura Vat płatna przelewem.

Dostawa, transport na koszt Sprzedawcy.

Z Oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, zgodną z wymaganiami Zamawiającego zostanie zawarta Umowa w formie pisemnej.

Po uzyskaniu informacji o zamiarze sfinalizowania zakupu, Oferent winien w terminie 3 dni dostarczyć do siedziby Zamawiającego oryginał oferty wraz z podpisaną Umową.

Dostawa materiałów wraz z Fakturą VAT winna się odbyć w ciągu 4 tygodni od daty podpisania Umowy.

Do oferty cenowej należy dołączyć opis techniczny urządzenia wraz z podaniem jego typu, modelu i producenta.